

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

Description fonctionnelle :

Le médaillon d'appel d'urgence, permet à partir d'une traction sur son cordon d'activer un appel et/ou déclencher les équipements de dissuasion. Il est parfaitement adapté pour les personnes âgées ou à mobilité réduite.



Liste des composants :

1 Médaillon
1 notice

Apprentissage :

Placer la centrale en mode 'Apprentissage Périphériques' (voir notice de la centrale)
Appuyer sur le bouton jaune ou effectuer une traction (le voyant s'allume 2 sec)
La centrale confirme vocalement l'enregistrement du périphérique

Conseil : Programmer le périphérique près de la centrale, puis, vérifier que sa portée est compatible avec les déplacements possibles de l'utilisateur (voir mode test des périphériques).

Caractéristiques :

MODELE	700 ERF 801
Fréquence	868 MHz - AM
déclenchement	Par traction du cordon
Alimentation	Pile lithium CR2032
Autonomie	5 ans (2 activations/ jour)
Étanche	oui
Voyant de tranquillisation	oui
Bouton test	oui
Alarme pile basse	oui